


ANPEL



消耗品カタログ

シリンジフィルター/バイアル



シリンジフィルター（未滅菌）

◆汎用品から超微細フィルター（0.02 μm）まで ご用意いたしました。

◆希望小売価格は、税別です。



■13MMシリンジフィルター（各100個入り）

商品コード	フィルターのタイプ	商品情報	希望小売価格
C 335045001		PES,13mm*0.45 μm, blue	¥ 8,000
C 335045002		PES,13mm*0.22 μm, yellow	¥ 8,000
C 335045003		Nylon,13mm*0.45 μm, white	¥ 6,000
C 335045004		Nylon,13mm*0.22 μm, green	¥ 6,000
C 335045005		PP,13mm*0.45 μm, light blue	¥ 16,200
C 335045006		PP,13mm*0.22 μm,invisible green	¥ 16,200
C 335045007	疎水性	PTFE,13mm*0.45μm, orange	¥ 8,000
C 335045008		PTFE,13mm*0.22μm, purple	¥ 8,000
C 335045009		PVDF,13mm*0.45μm, red	¥ 18,000
C 335045010		PVDF,13mm*0.22μm, black	¥ 18,000
C 335045011	親水性	PTFE,13mm*0.45μm, pink	¥ 6,800
C 335045012		PTFE,13mm*0.22μm, golden	¥ 6,800
C 335045013		PVDF,13mm*0.45μm, gray	¥ 15,000
C 335045015		PVDF,13mm*0.02μm	¥ 54,000
C 335045110		CA,13mm*0.22 μm	¥ 8,000
C 335045111		MCE,13mm*0.22 μm,light green	¥ 6,800

■25MMシリンジフィルター（各100個入り）

商品コード	フィルターのタイプ	商品情報	希望小売価格
C 335045018		PES,25mm*0.45 μm, blue	¥ 11,500
C 335045019		PES,25mm*0.22 μm, yellow	¥ 11,500
C 335045020		Nylon,25mm*0.45 μm, white	¥ 8,300
C 335045021		Nylon,25mm*0.22 μm, green	¥ 8,300
C 335045022		PP,25mm*0.45 μm, light blue	¥ 32,500
C 335045023		PP,25mm*0.22 μm,invisible green	¥ 32,500
C 335045024	疎水性	PTFE,25mm*0.45μm, orange	¥ 11,500
C 335045025		PTFE,25mm*0.22μm, purple	¥ 11,500
C 335045026		PVDF,25mm*0.45μm, red	¥ 31,500
C 335045027		PVDF,25mm*0.22μm, black	¥ 35,000
C 335045028	親水性	PTFE,25mm*0.45μm, pink	¥ 7,500
C 335045029		PTFE,25mm*0.22μm, golden	¥ 7,500
C 335045030		PVDF,25mm*0.45μm, gray	¥ 41,000
C 335045031		PVDF,25mm*0.22μm,brown	¥ 41,000
C 335045109		CA,25mm*0.45 μm	¥ 11,500
C 335045112		MCE,25mm*0.22 μm,light green	¥ 8,300
C 335045113		MCE,25mm*0.45 μm,white	¥ 8,300



バイアル

◆希望小売価格は、税別です。

■ガラスインサート（各100個入り）



商品コード	商品情報	希望小売価格
C 335045038	スプリングつきインサート(30×5mm) TypeI ClassA対応	¥ 9,800
C 335045042	スプリングつきインサート(29×5.7mm) TypeI ClassA対応	¥ 10,500

■スクリーネックバイアル内口径 5 mm（8-425, 各100個入り）

商品コード	商品情報	希望小売価格
C 335045043	圧着済みキャップ PPキャップ ゴム(赤)/PTFE(白) 0.060"	¥ 5,500
C 335045044	圧着済みキャップ PPキャップ シリコン(白)/PTFE(赤) 0.060"	¥ 5,000
C 335045047	スクリーネックバイアル(32x11.6mm) 透明 TypeI ClassA対応 (ラベルなし)	¥ 4,500
C 335045048	スクリーネックバイアル(32x11.6mm) アンバー TypeI ClassB対応 (ラベルなし)	¥ 5,400

■スクリーネックバイアル内口径 6 mm（各100個入り）

商品コード	商品情報	希望小売価格
C 335045049	セブタム PTFE(白)/ゴム(赤) 0.040"	¥ 2,800
C 335045050	セブタム PTFE(赤)/シリコン(白) 0.040"	¥ 3,000
C 335045051	キャップ(PP)	¥ 1,200
C 335045052	圧着済みキャップ PPキャップ ゴム(赤)/PTFE(白) 0.040"	¥ 5,800
C 335045053	圧着済みキャップ PPキャップ シリコン(白)/PTFE(赤) 0.040"	¥ 5,800
C 335045058	スクリーネックバイアル(32x11.6mm) 透明 TypeI ClassA対応 (ラベルあり)	¥ 3,600
C 335045059	スクリーネックバイアル(32x11.6mm) アンバー TypeI ClassB対応 (ラベルあり)	¥ 3,800



フィルター薬品耐性表

◆薬品耐性表

☐C☐:適応、☐LC☐:短時間であれば可能、☐IC☐:使用不可、☐NA☐:データなし

	メンブレン材質*				
	PTFE	PVDF	PES	PP	Nylon
水酢酸	C	C	C	C	LC
酢酸90%	C	C	C	C	NA
酢酸25%	C	C	C	C	C
酢酸10%	C	C	C	C	NA
濃塩酸	C	C	C	C	IC
塩酸25%	C	C	C	C	IC
塩酸1N(3.3%)	C	C	C	C	IC
濃硫酸	C	IC	IC	C	IC
硫酸25%	C	IC	IC	C	IC
濃硝酸	C	IC	IC	C	IC
硝酸25%	C	C	IC	C	IC
リン酸25%	C	NA	NA	C	IC
ギ酸25%	C	NA	NA	C	IC
トリクロロ酢酸10%	C	NA	NA	C	IC
クエン酸	C	C	C	NA	LC
過塩素酸	C	C	NA	LC	IC
ホウ酸	C	C	C	C	LC

メタノール	C	C	C	C	C
エタノール	C	C	C	C	C
エタノール70%	C	C	C	C	LC
イソプロパノール	C	C	C	C	C
n-プロパノール	C	C	C	C	C
ブタノール	C	C	C	C	C
ベンジルアルコール	C	C	IC	C	LC
エチレングリコール	C	C	C	C	C
プロピレングリコール	C	C	C	C	C
グリセロール	C	C	C	C	C
イソブチルアルコール	C	C	NA	C	C

水酸化アンモニウム25%	C	LC	C	C	C
水酸化ナトリウム溶液 3N	C	IC	C	C	LC
水酸化ナトリウム溶液 6N	C	IC	C	C	IC
水酸化カリウム溶液 3N	C	IC	C	C	IC

ジメチルホルムアミド	C	IC	IC	C	C
ジエチルアセトアミド	C	NA	NA	NA	LC
トリエタノールアミン	C	NA	NA	NA	C
アニリン	C	NA	NA	NA	C
ピリジン	C	IC	IC	IC	NA
アセトニトリル	C	C	LC	C	C

	メンブレン材質*				
	PTFE	PVDF	PES	PP	Nylon
酢酸エチル	C	C	IC	LC	C
酢酸ブチル	C	IC	IC	LC	C
酢酸プロピル	C	IC	IC	LC	C
プロピレン酢酸グリコール	C	NA	IC	C	NA
酢酸2-エトキシエチル	C	NA	IC	NA	NA
o-メチルグリコール	C	NA	IC	C	NA
安息香酸ベンジル	C	NA	IC	NA	C
ミリスチン酸イソプロシル	C	NA	IC	NA	C
リン酸トリクレジル	C	NA	IC	NA	INA

塩化メチレン	C	C	IC	LC	LC
クロロホルム	C	C	IC	LC	C
トリクロロエチレン	C	C	C	C	C
クロロベンゼン	C	C	LC	C	C
プフェレオン®	C	C	LC	C	C
四塩化炭素	C	C	IC	LC	C
塩化ブチル	C	C	NA	IC	IC

ヘキサン/キシレン	C	C	IC	IC	C
トルエン/ベンゼン	C	C	IC	IC	C
ケロセン/ガソリン	C	C	LC	LC	C
テトラリン	C	C	NA	NA	NA
ニトロベンゼン	C	C	IC	C	LC
シクロヘキサン	C	C	IC	C	LC
1,1,2-トリクロロエチレン	C	C	C	C	C

アセトン	C	IC	IC	C	C
シクロヘキサン	C	IC	IC	C	C
2-ブタノン	C	LC	IC	C	C
イソプロピルアセトン	C	IC	IC	C	C
メチルイソブチルケトン	C	LC	IC	C	C

エチルエーテル	C	C	C	LC	C
ジオキサン	C	LC	IC	C	C
テトラヒドロフラン	C	LC	IC	C	C
DMSO	C	IC	IC	C	C
イソプロピルエーテル	C	C	C	C	NA

フェノール水溶液10%	C	LC	IC	C	NA
ホルムアルデヒド水溶液30%	C	C	C	C	C
過酸化水素30%	C	NA	NA	NA	C
シリコン/ミネラルオイル	C	C	C	C	NA

*メンブレン材質

•PTFE :Polytetrafluoroethylene
•P P :Polypropylene

•PVDF :Polyvinylidene
•Nylone: Nylon66

•PES :Polyethersulfone

製品に関するお問い合わせは...



SHOKO SCIENCE 昭光サイエンス株式会社

東日本営業所:〒225-0012 横浜市長青区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802
西日本営業所:〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 TEL.06-7670-0976 FAX.06-7670-0982
横浜事業所:〒225-0012 横浜市長青区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802
埼玉事業所:〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷4-7-3 TEL.0480-35-2915 FAX.0480-35-2930
本社:〒225-0012 横浜市長青区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-5808 FAX.045-913-5802

URL <https://www.shoko-sc.co.jp>

E-mail info@shoko-sc.co.jp

カスタマーサポートセンターのご案内

製品のお問い合わせ、技術的なご質問など分析に関するお悩みは、こちらまでお気軽にご連絡ください。



TEL : 045-913-6689

E-mail : info@shoko-sc.co.jp
受付時間: 10時~17時(時間外:12時~13時)
※土日、祝祭日、年末年始を除く